

TRESPA® TOPLAB® VERTICAL | PLATTEN

STANDARDLIEFERPROGRAMM EUROPA, MITTLERER OSTEN & AFRIKA

STANDARDLIEFERPROGRAMM					UNI COLOURS (K)		METALLICS (KM)		WOOD DECORS (KNM)		NATURALS (KNA,KNM)			LUMEN (KL/KLM)		FOCUS (KC/KCM)			
					SATIN (ST)	ROCK (RT)	SATIN (ST)	ROCK (RT)	SATIN ^ (ST)	MATT ^ (MT)	KNA MATT (MT)	KNA MATT-ROCK (MR)	KNM MATT ^ (MT)	MIT METALLIC EFFEKT	KL DIFFUSE (DI)	KLM DIFFUSE (DI)	KC DIFFUSE (DI)	KCM DIFFUSE (DI)	MIT METALLIC EFFEKT
PLATTENFORMATE (MM)	IN*	FT*	M²	FT²*															
4270 x 2130 (ZF)	≈ 168 x 83	≈ 14 x 7	9,10	≈ 97,92	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
3650 x 1860 (FF)	≈ 143 x 73	≈ 12 x 6	6,79	≈ 73,05	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
2550 x 1860 (SF)	≈ 100 x 73	≈ 8 x 6	4,74	≈ 51,05	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
3050 x 1530 (IF)	≈ 120 x 60	≈ 10 x 5	4,67	≈ 50,23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
PLATTENDICKEN (MM)																			
6	≈ 1/4				■	■ ^B	■	■ ^B	■ ^B	■ ^B	■ ^B	■ ^B	■	■	■	■			
8	≈ 5/16				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
10	≈ 3/8				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
13	≈ 1/2				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
AUSFÜHRUNGEN																			
Einseitig dekorativ					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Beidseitig dekorativ					■	■ ^D	■	■ ^D	■	■	■	■	■ ^D	■ ^D	■	■			
Duocolour [®]					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
KLASSE																			
Standard					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Schwerentflammbar (FR)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
MINDESTAUFRAGSMENGE																			
1 Platte					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			

* Bitte beachten Sie, dass durch die Umwandlung der metrischen Werte in US-Maße, diese nur ungefähre Werte sind.

A = nicht für alle Farben erhältlich

B = nur lieferbar in Standard Klasse

C = in einigen Oberflächen sind Glanzelemente eingearbeitet

D = mit Satin Rückseite

E = mit der gleichen Art (Code) von Dekoren auf der Vorder- und Rückseite

Bitte beachten sie:

Klassifizierung: Die einseitig dekorativen Trespa® TopLab® VERTICAL Platten in Standard Klasse und FR- Klasse werden zusätzlich zu dem Identifikationsaufkleber auf der Plattenvorderseite mit einem Identifikationsdruck auf der nicht dekorativen schwarzen Seite der Platte versehen.

Beidseitig dekorative Trespa® TopLab® VERTICAL Standard Klasse und FR- Klasse Platten können nur durch den Identifikationsaufkleber auf der Plattenvorderseite deutlich identifiziert und unterschieden werden.